

PAVOY

armoire modulaire

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 521566



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

armoire modulaire




- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 120 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm

- force par tiroir 60 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- tiroirs tiroirs avec poignée encastrée
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau	tôle d'acier
type d'armoire	armoire modulaire	tablette réglable au pas	25 mm
type de porte	double porte battante	couleur de la tablette	comme couleur du corps
hauteur	1950 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
largeur	1040 mm	verrouillable	oui
profondeur	630 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes, tiroirs	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	glissière tiroir	sur glissière à galets
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	85 %
charge tablette	120 kg	blocage d'extension	oui
nombre de tiroirs	3 pièce	Équipement tiroirs	tiroirs avec poignée encastrée
nombre x hauteur tiroirs	1x75 mm/1x125 mm/1x175 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
capacité de charge de tiroir	60 kg	poignée	poignée tournante
hauteur frontale 125 mm	1 pièce	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	stabilité / raidissement / renfo	portes haute stabilité grâce aux renforts
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	156 kg
soubassement	socle		

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE