


Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1005 x 695 mm, 8 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 526247



THURMETALL



Thurmetall Ladekast

laden met 75 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1005 x 695 mm
- 8 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating



- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	kast	indelingsraster liggend	30 mm
type kast	ladekast	indelingsraster stand	50 mm
materiaal	staal	uittrekrail lade	telescooprail
hoogte	1000 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	1005 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	8 stuks	afsluitbaar	ja
hoogteverstelraster lade	25 mm	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	4 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	1 stuks	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	160 kg

Gerelateerde Producten

501093		scheidingswand, 3 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 900 mm
501095		scheidingswand, 3 lengteverdelers + 4 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 900 mm
501109		scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm
501110		scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm
501111		scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 900 mm
501112		scheidingswand, 6 lengteverdelers + 14 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 200 / 250 mm, breedte 900 mm
501147		set inzetbakken, bestaand uit 42 bakken, 30 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm
501148		set inzetbakken, bestaand uit 42 bakken, 30 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm
501160		set inzetbakken, bestaand uit 27 bakken, 27 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 900 mm

501161		set inzetbakken, bestaand uit 27 bakken, 27 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 900 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 900 mm
501168		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte 900 mm, in zwart
501172		antislipmat, passend voor ladebreedte 900 mm, breedte x diepte 900 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werklek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood