

VAR

Afvalverzamelaar voor recyclebaar afval

Inhoud 1 x 69 l, hoogte x breedte x diepte 1050 x 400 x 400 mm, binnenbak van staal, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7032 kiezelgrijs, deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel, onderbouw 4 zwenkwielen

Artikelnummer: 772524



VAR Afvalverzamelaar

Verrijdbaar

Afvalverzamelaar voor recyclebaar afval

- legbord
- Inhoud 1 x 69 l
- hoogte x breedte x diepte 1050 x 400 x 400 mm
- Met klep - de opening gebeurt handmatig
- zelfsluitend
- binnenbak van staal
- Eenvoudig te legen via klep
- romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7032 kiezelgrijs
- deksel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel
- onderbouw 4 zwenkwielen

- inhoud levering: incl. sticker voor de scheiding van afval
- 3 jaar garantie

Technische details

verwijdermiddel	Afvalverzamelaar	deksel functie	zelfsluitend
plaats van toepassing	binnen	afdak	nee
opstelling	legbord	kleur deksel	geel
inhoud	69 l	materiaal romp	staal
verzameleenheid	1 stuks	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1050 mm	kleur romp	kieselgrijs // RAL7032
breedte	400 mm	materiaal deksel	staal
diepte	400 mm	oppervlak deksel	m. poedercoating
symbool/tekst	voor recyclebaar materiaal	materiaal binnenbak	staal
frame uitvoering	verrijdbaar	leging via	klep
binnenbak	ja	stapelbaar	nee
trapmechaniek	nee	onderbouw	4 zwenkwielen
dekselbediening	handmatig	vorm	hoekig
verrijdbaar	ja	garantie	3 jaar
plafond	ja	inhoud levering	incl. sticker voor de scheiding van afval
type deksel	klep	gewicht	25 kg

Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden
505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
526031		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, frame van metaal/kunststof in rood/zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel