

Kappes

Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen

RasterPlan® RasterMobil

Höhe x Breite x Tiefe 1270 x 1000 x 500 mm, 4 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkästen, mit Hänigeschrank

RasterPlan

KAPPES



Artikelnummer: 144765

Kappes RasterMobil RasterPlan® RasterMobil

mit Hänigeschrank

Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1270 x 1000 x 500 mm
- 6 Platten
- 4 x Lochplatte
- 2 x Schlitzplatte
- aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkästen
- mit Hänigeschrank
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern

Technische Details

Werkzeugbereitstellung	Platte	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
Plattentyp	Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Höhe	1270 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Breite	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Tiefe	500 mm	Ausführung	Typ 3
Material	Stahl	Lieferumfang	inkl. 15-teiligem Werkzeughaltersortiment und 6 Sichtlagerkästen
Lochplatten Anzahl	4 Stück	Wagen Ausstattung	mit Hängeschrank
Schlitzplatten Anzahl	2 Stück	Gewicht	53 kg
Platten Anzahl	6 Stück		

Dazu passt auch ...

146391		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in rot, Rückseite magnetisch
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
524156		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
531015		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 / 76 mm, Aus Polypropylen in blau