

Hymer Schiebeleiter SC 40

2 x 10 profilierte Sprossen, Holmlänge
2,91 - 4,87 m, zweiteilig, aus
Aluminium

Artikelnummer: 157724



Hymer Schiebeleiter SC 40

Schiebeleiter

- 2 x 10 profilierte Sprossen
- Holmlänge 2,91 - 4,87 m
- Breite 335 mm
- zweiteilig
- Leiternteile auch einzeln nutzbar
- Quertraverse am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 11,5 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Funktion	Leiterteile auch einzeln nutzbar
Leitertyp	Schiebeleiter	Unterbau	Quertraverse
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	2,91-4,87 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 10	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Breite	335-425 mm	Norm	DIN EN 131
Breite Quertraverse	0,95 m	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	11,5 kg