

## Rollcart Gerätekarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158320



## Rollcart Gerätekarre

Traglast 250 kg

Gerätekarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

### Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Gerätekarre	Bereifung	Luft
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	450 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	150 mm	Material Felge	Kunststoff

Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1150 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	660 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Tiefe	440 mm
klappbar	nein	Gewicht	17,5 kg
Ladungssicherung	Gummibelag auf Schaufel und Holmen		

## Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar