

## Bauer Silobehälter

Höhe x Länge x Breite 1230 x 1115 x 780 mm, Inhalt 375 l, Traglast 1000 kg, Unterbau Rollen, Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 269618



## Bauer Silowagen

### in Trichterform

Silobehälter

- Höhe x Länge x Breite 1230 x 1115 x 780 mm
- Inhalt 375 l
- Traglast 1000 kg
- Unterbau Rollen
- Einfahrtaschenabstand 565 mm
- Stahlkonstruktion
- Gestell mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel
- mit Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 180 mm
- Gewicht 92 kg

## Technische Details

Behältertyp	Silobehälter	Deckel	nein
Inhalt	375 l	Gefahrstoffeignung	nein
Höhe	1230 mm	Lebensmittelgeeignet	nein

Trichterhöhe	1000 mm	stapelbar	nein
Länge	1115 mm	nestbar	nein
Trichterlänge	1010 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung
Breite	780 mm	Traglast	1000 kg
Trichterbreite	780 mm	Tragevorrichtung	keine
Unterbau	Rollen	Griff	Schiebebügel
Einfahrtaschenabstand	565 mm	Euronorm	nein
Oberfläche	lackiert	Verschluss	Scherenverschluss mit Handhebel
Farbe	gelborange // RAL2000	Rad-Ø	180 mm
Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar	nein	Gewicht	92 kg

### Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau