



KABELDOOS

# HP 190-L



## HP 190-L

**Kabeldoos**

199 x 149 x 77 mm

Artikelnummer: 32699001

Kabeldoos, Ui=690V, 10 gemonteerde schijfnippels, afdichtbereik 13 - 26,5 mm

grijs, zonder klem, met deksel verliesbeveiliging



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	199 mm
Lengte:	149 mm
Hoogte:	77 mm
Binnen hoogte:	70 mm
Inwendige breedte:	190 mm
Inwendige lengte:	140 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend
materiaal:	Polypropyleen

## Toebehoren

DMS M25/w - M 25, wit
WK 100 KLS-10 <sup>2</sup> - klemblok
KS M25-gro - combiset
NS 35-90 - DIN-rail
NS 35-106 - DIN-rail
TK MPI-1811 - montageplaat
NS 35-144 - DIN-rail
ADR M25 - afdichtingsring
ADR M40 - afdichtingsring
AST M25 - invoerwartel
AST M25/or - invoerwartel
AST M40 - invoerwartel
AST M40/or - invoerwartel
DMS M25 - Dubbele membraansteunen
DMS M25/sw - Dubbele membraansteunen
DST M40 or - dubbele invoer



KABELDOOS

# HP 190-L

## Andere eigenschappen

Montage :	Zonder
Totaal aantal invoeringen:	14
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee