

Technisch specificatieblad

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar

Art.-Nr. 6001826



Sluitbare deksel voor draadgoten Beschermt kabels en leidingen tegen beschadigingen, verontreinigingen en vocht van boven. Geschikt voor industriële sectoren zoals machine- en installatiebouw.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Met dwarsstukken vanaf 400 mm breedte.
Extra productbeschrijving 1	Bij buitengebruik van deksels moeten eventueel extra maatregelen tegen windinvloeden worden genomen.

Stamgegevens

Bestelnr.	6001826
Type	DGRR 200 FT
Leverbaar vanaf	01.04.2019
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	3,00 m
Gewicht	149,67 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Deksel voor draadgoot, vergrendelbaar

Art.-Nr. 6001826



Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Breedte	198,00 mm
Zijhoogte	15,00 mm
Zijhoogte	15,00 mm
Afmeting B	198,00 mm
Type bevestiging	klikkend
Plaatdikte	0,75 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>