



**OMSCHRIJVING**

Deze insteek projectsloten zijn uitermate geschikt voor intensief gebruik in de utiliteitsbouw. Alle modellen zijn geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3 en voldoen ruimschoots aan de eisen volgens DIN EN 12209 met betrekking tot het bedieningsgemak, mechanische werking en levensduur. De vernikkelde dagschoten en een gesloten verzinkte slotkast verzekeren een lange en stringsvrije levensduur. Zonder de slotkast te openen is de dagschoot eenvoudig en comfortabel omlegbaar. Deze insteeksloten zijn leverbaar voor stompe deuren en/of opdekdeuren met een roestvaststalen voorplaat van 20 of 24 mm breed. Op cruciale punten zijn de sloten voorzien van geluiddempende kunststof buffers.




**EIGENSCHAPPEN**


- Doornmaat 60 mm
- Voorzien van afgeronde voorplaat 20/24 mm of met rechte voorplaat 24 mm
- Geproduceerd volgens DIN 18251 klasse 3
- Getest volgens DIN EN 12209
- Voorzien van omlegbare dagschoot zonder slotkast te moeten openen (geen opgave draairichting deur)
- Voorzien van gesloten verzinkte slotkast
- Gelijke kastafmetingen voor alle modellen
- Voorzien van vernikkelde dagschoot
- Voorzien van dagschoot met geluiddempende elementen
- Uitslag dagschoot 12 mm
- Voorzien van 8 mm kruk gat
- Voorzien van geveerde klemtuimelaar
- Voorzien van een gelagerde kruk tuimelaar
- Optioneel in andere doornmaten te leveren

**MODELLEN**


- E-3160DR20      loopslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 20 mm
- E-3160DR24      loopslot, doormaat 60 mm, afgeronde voorplaat 24 mm
- E-3160DS24      loopslot, doormaat 60 mm, rechte voorplaat 24 mm



- E-132L            sluitplaat afgerond met lip, DIN links
- E-132R            sluitplaat afgerond met lip, DIN rechts
- E-136L            sluitplaat recht met lip, DIN links
- E-136R            sluitplaat recht met lip, DIN rechts



Model E-132L



Model E-136L