



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1167 Kistenroller



Aus Winkelstahl, mit Stahl-Tränenblech-Plattform, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Nutzflächenlänge (mm)	500
Nutzflächenbreite (mm)	500
Ladeflächenhöhe (mm)	185
Gesamtlänge (mm)	500
Gesamtbreite (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	185
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	14,5
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976011677