

**Artikelnummer:** 97158

**Kurzbeschreibung:** Aluminium trappensteekwagen met drie stervormig geplaatste wielen per kant

**Langbeschreibung:** Aluminium trappensteekwagen met 3 wielen: Bruikbaar voor max. 200 mm hoge treden.

- afm. schep: b 285 x d 200 mm
- totale hoogte: 1320 mm
- totale breedte: 550 mm
- wielen x breedte: 160 x 40 mm
- draagvermogen: 150 kg
- gewicht: ca. 10 kg

Ta'œV/GS-keurmerk

