



Für knifflige Arbeiten und wo es eng wird! Mit extrem schlankem Kopf (23 x 12 mm). Gesamtlänge 120 mm.

MICRO-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme.



Zum Schrauben unter der Instrumententafel. Ausbau des Airbag-Steuergerätes. Für die Klimaanlage. Zum Arbeiten unter der Sitzanlage, an der Karosserie innen. An der Innenverkleidung und am Schiebedach. Und nicht zuletzt auch im Motorraum, wenn Platz fehlt.



Für die Aufnahme von 1/4"-Standardbits. Mit Magneteinsatz. Distanz von Umschalthebel bis zur Bit-Spitze nur 30 mm. Feinverzahnt: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriegelungs-Mechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und matt-verchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber). Mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.

NO 23 158



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.