

55503600	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® FCE-F</b>	

SILVYN® FCE-F ist eine fixe und kompakte zweiteilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing, für die Schutzschläuche SILVYN® FCE-V0 und SILVYN® FCE-LFH.



**Material:**

Gehäuse	Messing, vernickelt
Hülse	Messing, vernickelt

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde	M10x1,0 bis M63x1,5
Nennweite	NW 10 bis NW 50
Schutzart	IP54 nach EN 60529
Temperaturbereich	Abhängig von dem verwendeten Schutzschlauch -55°C bis +260°C

**Weitere Eigenschaften:**

Robust  
Korrosionsbeständig

**Farbe:**

Metallisch glänzend



**Approbation:**

**Referenz Normen:**

EN 61386-1


**Passende Schläuche:**

SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503600DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55503600	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® FCE-F</b>	

**Technische Zeichnung:**



**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Nennweite	Gewinde M	Gewindelänge B mm	Innen Durchmesser Ø I mm	Gesamtlänge C mm	SW	Gewicht Kg/100
5550 3600	10	M10x1,0	8	5,5	24	14	1,3
5550 3601	10	M12x1,5	8	5,5	24	14	1,4
5550 3602	12	M12x1,5	10	8,5	26	18	1,8
5550 3603	12	M16x1,5	10	8,5	26	18	2,0
5550 3604	16	M16x1,5	10	11,2	27	20	2,3
5550 3605	16	M20x1,5	10	11,2	27	22	2,6
5550 3606	20	M20x1,5	10	15,2	27	24	3,0
5550 3607	25	M25x1,5	12	19,2	32	30	5,4
5550 3608	32	M32x1,5	13	25,9	35	38	8,1
5550 3609	40	M40x1,5	14	34,8	41	48	15,0
5550 3610	50	M50x1,5	15	44,8	45	60	22,4
5550 3611	50	M63x1,5	16	44,8	46	70	28,6

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55503600DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------