




BE-8910S - BE-8930S

**Gemäß VDE isolierter ERGO™
Schraubendreher mit 3-
Komponenten-Griff für TORX®-
Schrauben, T5 bis T30**



PRODUKTDDETAILS








- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Isolierter gemäß VDE zertifizierter ERGO™ Schraubendreher für TORX®-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch die ergonomische Bauweise
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt							
BE-8905S	T 5	1.42 mm	75 mm	17 mm	103 mm	197 mm	30 g
BE-8906S	T 6	1.70 mm	75 mm	17 mm	103 mm	197 mm	30 g
BE-8907S	T 7	1.99 mm	75 mm	20 mm	122 mm	197 mm	30 g
BE-8908S	T 8	2.31 mm	75 mm	20 mm	122 mm	197 mm	32 g
BE-8909S	T 9	2.50 mm	75 mm	20 mm	122 mm	197 mm	33 g
BE-8910S	T 10	2.72 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	33 g
BE-8915S	T 15	3.26 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	62 g
BE-8920S	T 20	3.84 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	62 g
BE-8925S	T 25	4.40 mm	150 mm	27 mm	122 mm	272 mm	77 g
BE-8930S	T 30	5.49 mm	175 mm	36 mm	122 mm	297 mm	129 g

