


**bott**

## Vertikalschrank

**cubio**

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm, Flügeltür mit Sichtfenster, 2 Vertikalauszüge, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 125910



## bott Vertikalschrank cubio

Vertikalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür mit Sichtfenster
- mit Drehgriff
- Türöffnungswinkel 180 °
- 2 Vertikalauszüge
- Auszüge 100 %
- Traglast je Auszug 120 kg
- mit perfo-Lochung
- mit Auszugssperre
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Systemschrank	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Türtyp	Sichtfenstertür	Material	Stahlblech
Höhe	2000 mm	Mitteltrennwand	nein
Breite	1050 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Tiefe	650 mm	Auszug	100 %
Schrank Ausstattung	Böden	Auszugssperre	ja
Vertikalauszüge Anzahl	2 Stück	Auszugsart	Schwerlastauszug
Traglast Auszug	120 kg	abschließbar	ja
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Griff	Drehgriff
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	154,3 kg

## Zubehör

125787		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 650 mm
126245		Unterfahrsocket für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm