

VARIOfit Bürowagen

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 203147



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg

Bürowagen

- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Höhe 935 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Bereifung | TPE |
| Wagentyp | Aktenwagen | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Ladeflächenlänge | 850 mm | Radlager | Kugellager |
| Ladeflächenbreite | 500 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz |
| Höhe | 935 mm | elektrisch leitend | nein |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Schiebebügel | 2 Stück |
| Traglast | 200 kg | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Etagenausrichtung | gerade | Garantie | 12 Jahre |
| Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen | Gewicht | 29 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 203396 |  | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |