

## Transportkanister

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, aus Edelstahl, Inhalt 10 l, Höhe x Breite x Tiefe 186 x 244 x 408 mm, mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring



Artikelnummer: 236235

### Transportkanister

- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- aus Edelstahl
- Inhalt 10 l
- Höhe x Breite x Tiefe 186 x 244 x 408 mm
- verschließbar mit Schraubkappe
- Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
- mit umlaufendem Kunststoff-Schutzring
- ohne Ablauf
- mit Tragegriff
- mit UN-Zulassung
- Lieferung inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Sicherheitsbehälter	Flammsperre	nein
Behältertyp	Kanne	Zulassung	UN
Kanistertyp	Transportkanister	Vakuum-/Überdruckausgleich	ja
Inhalt	10 l	Ablauf	ohne
Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare Stoffe	Gefahrstoffbehälter Ausstattung	umlaufender Kunststoff-Schutzring
Material	Edelstahl 1.4301	Griff	Tragegriff

Höhe	186 mm	Dichtung	NBR
Breite	244 mm	Lieferumfang	inklusive Sicherheitsaufkleber nach GHS
Tiefe	408 mm	Gewicht	2,5 kg
Verschluss	Schraubkappe		