

## Scangrip Stirnlampe ZOOM

Leuchtmittel: LED, Lichtstrom 10 - 220 Lumen, Mit verstellbarem Kopfband, Leuchtweite 80 m, Abstrahlwinkel 10 / 60 °, Mit Akku

Artikelnummer: 254506



SCANGRIP

3 YEARS  
WARRANTY



### Stirnlampe

- Höhe x Länge x Breite 466 x 780 x 463 mm
- Leuchtmittel: LED
- Lichtstrom 10 - 220 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband
- Leuchtdauer 4,5 - 19 h
- Leuchtweite 80 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- 3-Stufen-Funktion für einstellbare Lichtleistung
- Bis 45° einstellbar
- Ladezeit 2,5 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband
Lampentyp	Stirnlampe	Leuchtenkopf Ausführung	Bis 45° einstellbar
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchte Funktion	einstellbare Lichtleistung
Leuchtweite	80 m	Länge	780 mm
Leuchtdauer	4,5-19 h	Höhe	466 mm
Lichtstrom	10-220 Lumen	Breite	463 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Abstrahlwinkel	10-60 °	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Spannungsversorgung	Akku	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	Lithium-Ionen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	2 Ah	Gewicht	0,27 kg
Ladezeit	2,5 h		