

## KS Tools

### KS Tools Audi und Seat Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn



11-tlg

Artikelnummer: 272607



## Technische Details

Anwendungsbereich allgemein	zur Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen	Spannweite min. in mm	110 mm
Federkapazität	90,0 - 140,0 mm	Drehmoment max Nm	100 Nm
max. Arbeitsweg mm	124 mm	Federdruck max.	1600 kg
Spannweite max. in mm	220 mm	Verpackung	Kunststoffkoffer, extra robust
Tragkraft in kg	1600 kg	Vierkantantrieb in Zoll	1/2"
Teile im Satz	11-tlg.		

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
202042		Großvolumen-Müllsack, Inhalt 240 l, Aus 100 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1350 x 550 - 650 mm, In blau
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm