

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 130 kg, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Naben Länge x Ø 40 x 12 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Gleitlager, Doppelstopp, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm



Artikelnummer: 524900

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller


- Traglast 130 kg
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Gleitlager
- Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl Edelstahl matt
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 95 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 32 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	127 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenhöhe	40 mm

Traglast	130 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Polyurethan	Radbreite	30 mm
Rad-Ø	100 mm	Ausladung	32 mm
Material Felge	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert
Radlager	Gleitlager	Länge Platte	95 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	80x60 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Oberfläche Gehäuse	Edelstahl matt
Schwenklager	Kugellager	Gewicht	0,72 kg
Feststeller	Doppelstopp		

Zubehör

524902		Rad, Traglast 130 kg, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Naben Länge x Ø 40 x 12 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff
--------	---	--

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen