

HSM SECURIO B24

1 x 5 mm

HSM®



Artikelnummer	1784111
EAN Code	4026631055840
Schnittgut	
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-7 F-3
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	HS Level 6
Schnittbreite	1,00 mm
Partikellänge	5,00 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	4 Blatt
Schnittleistung (70g/m ²)	5 Blatt
Eingabebreite	240,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	34,0 l
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s

Durchsatzleistung pro h	9 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320703
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	317,0 mm
Breite	395,0 mm
Höhe	605,0 mm
Gewicht	20,5 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.