



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4870 Bürowagen



Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 810 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 150 |
| Etagenhöhen (mm) | 260, 620, 980 |
| Nutzflächenlänge (mm) | 720 |
| Nutzflächenbreite (mm) | 350 |
| Gesamtlänge (mm) | 810 |
| Gesamtbreite (mm) | 385 |
| Gesamthöhe (mm) | 1100 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 125 x 32 |
| Gewicht (kg) | 22 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 8716800000 |
| GTIN | 4017976048703 |