

Pos. ....) Installations-Etagenklemme L/L  
Direktstecktechnik

\_\_\_\_\_ Stück Installations-Etagenklemme  
L/L

Direktstecktechnik durch CAGE CLAMP® S,  
für Tragschienenprofil TS 35 (EN 50 022)

Nennspannung: 400 V  
Bemessungsstoßspannung: 6 kV  
Verschmutzungsgrad 3  
Nennstrom: 32 A  
Abmessung (BxHxT): 5,2 x 50 x 96 mm  
Höhe mit TS 35/7,5 mm

Leiteranschluss

Anschlussart:

CAGE CLAMP® S-Direktsteckanschluss

Abisolierlänge: 10 - 12 mm

Leiterquerschnitt

eindrätig 0,25 - 4,0 mm<sup>2</sup>

mehrdrätig 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

feindrätig 0,25 - 4,0 mm<sup>2</sup>

feindrätig mit AEH 0,50 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Fabrikat: WAGO

Typ: 2003-7642

oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_