

# HyFlex® 48-102 (ex SensiLite)



Mechanikschutz



Mehrzweckhandschuhe



Leicht



**Ausgezeichneter Tragekomfort, exzellente Fingerbeweglichkeit.**

## BESCHREIBUNG

- Nahtlos gestrickt.
- Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn.
- Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
- Gute Abriebfestigkeit.
- Flusenarmer Handschuh.
- Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l'Habillement).

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Konstruktion	Gestrickt
Trägermaterial	Polyamid
Gauge	13
Beschichtungsmaterial	Polyurethan
Ausführung	Innenhand beschichtet
Stulpenart	Strickbund
Farbe	Grau
EN-Größen	6,7,8,9,10,11
Länge (mm)	220 - 270
Verpackung	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

## IDEALE EINSATZBEREICHE

- Fein- und Präzisionsarbeiten
- Endarbeiten
- Allgemeine Arbeiten
- Verpackung

## PRIMÄRINDUSTRIEN



## NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2003 EN388:2016



4121



4121A

KATEGORIE II

## ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Print date 17-06-2019

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)