

## Nr. 26 Drahtseilrollen aus Grauguss

mit vollem Boden und selbstschmierender Buchse.  
Alle Maße in mm.



<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
Rillengrund-Ø	168	214	260
Rillenradius	8,5	11	12
Rillentiefe	16	18	20
Kranzbreite	30	37	42
Bohrung für Bolzen	22	32	40
Nabenlänge	34	42	46
Naben-Ø	55	85	100
Seil-Ø max.	16	22	24
Tragfähigkeit in kg	2000	4000	6300
Gewicht in kg ca.	2,40	6,00	8,00

## Nr. 27 Schwere Drahtseilrollen aus Grauguss

Rille gedreht, Nabenloch gebohrt, mit vollem Boden. Auch mit Rotgussbuchse (Ausführung „R“) lieferbar.  
Alle Maße in mm.



<b>Rollenaußen-Ø</b>	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>165</b>	<b>190</b>	<b>220</b>	<b>245</b>	<b>270</b>	<b>300</b>	<b>325</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Rillengrund-Ø	92	115	139	160	184	207	230	254	279	300	355
Rillenradius	6	6	7	8	10	12	12,5	12,5	12,5	13	14
Rillentiefe	9	10	13	15	18	19	20	23	23	25	26
Kranzbreite	21	22	24	28	32	37	38	39	39	43	48
Bohrung für Bolzen	18	20	24	26	28	32	34	40	48	50	60
Nabenlänge	24	24	29	31	36	40	42	42	46	46	50
Naben-Ø	50	57	65	72	82	94	100	100	110	130	140
Seil-Ø max.	11	11	13	15	19	22	23	23	23	24	26
Tragfähigkeit in kg	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3200
Gewicht in kg ca.	0,80	1,30	2,00	2,90	4,20	6,00	6,80	7,50	9,70	12,00	17,60