



## Technische Daten

Vorbedruckte Kabelmarkierer  
WIC, aufklickbar

30.10.2023

**WIC3-O**

Artikelnummer: 561-03154



Material:	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe:	Gelb (YE)
Bündel Ø min.:	4.30 mm
Bündel Ø max.:	5.30 mm
Leiter Durchmesser (mm <sup>2</sup> ):	4.00-6.00 mm <sup>2</sup>
Befestigungsart:	rasten
Breite (W):	8.00 mm
Höhe (H):	9.60 mm
Länge (L):	3.0 mm
Druckmethode:	Heißprägung
Aufdruck:	O
Betriebstemperatur :	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V0
Verarbeitungswerkzeug:	WIC Tool



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.