

4051 Seilzugleiter, zweiteilig

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus Walzprofil.

Massive Führungsbeschläge aus Stahl.

Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung.

Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

Alle Größen mit Traverse.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



4051 Seilzugleiter, zweiteilig

SPROSSENANZAHL	2x14
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	24
HOLM (CA. MM)	83/83
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280
LÄNGE EINGEFAHREN (CA. M)	4.11
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	6.9
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	5.7
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	7.2
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	7.7
GESAMTBREITE (CA. MM)	1200
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	18.8
GEWICHT (CA. KG)	17.8
<hr/>	
BEST.-NR.	405128