

**Artikelnummer:** 129166

**Kurzbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser P12PRO

**Langbeschreibung:** GLORIA poederbrandblusser P12PRO:  
[ul]<li> Draagbare poederbrandblusser volgens DIN EN3 voor brandklasse A, B en C </li><li> Oplaadtechniek met binnenliggend drukpatroon, ongevoelig voor storing </li><li> Blusmiddel nagenoeg universeel inzetbaar</li><li> Krachtige bluswerking </li><li> Standaard met wandhouder</li><li> Te gebruiken bij elektrische installaties tot 1.000 V </li><li> Te gebruiken op buitenlocaties en in laboratoria van apotheken, chemische industrie, voertuigen, garages, (ondergrondse) parkeergarages, handwerkbedrijven, raffinaderijen, werkplaatsen, magazijnen</li>

[ul]<b>Technische gegevens:</b>[ul]<li> Inhoud: 12 kg</li><li> Blusrating: 55A 233B C</li><li> Blusmiddeleenheden: 15</li><li> Spuitbereik: ca. 7 m</li><li> Spuitduur: ca. 26 sec.</li><li> Gewicht: 18,6 kg</li><li> Temperatuurgrenzen: -30-° tot +60-°C</li>

[ul] <b>Model P12PRO</b> -• Brandklasse A, rating 55, blusm.eenh. (LE) 15 -• Brandklasse B, rating: 233, blusm.eenh. (LE) 15 -• Brandklasse C, LE voor brandklasse A+B: 15

