

Kvalitet / Quality / Qualität:

707 (11007)

Vægt / Weight / Gewicht	g/m ²	370	EN 12127
Komposition / Composition / Gewebemischung	%	Polyester	
Konstruktion / Construction / Webkonstruktion	warpknit		


STYRKE / PHYSICAL PROPERTIES / FESTIGKEIT

Slidstyrke / Abrasion resistance / Strapazierfähigkeit	t	55.000	EN ISO 12947-2
Brudstyrke, kæde / Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette	N.	-	EN ISO 13394-1
Brudstyrke skud / Tensile, weft/ Bruchfestigkeit, Schuss	N.	-	EN ISO 13394-1
Rivstyrke, kæde / Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette	N.	-	ISO 4674/A1
Rivstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss	N.	-	ISO 4674/A1

FARVEÆGTHEDER / COLOUR FASTNESS / FARBECHTHEIT

Vaskeægted afsmitning / Fastness to washing staining / Waschechtheit Anbluten	Note	4-5	ISO 105-C06
Svedægted afsmitning/ Fastness to perspiration staining/ Schweissechtheit Anbluten	Note	4-5	ISO 105-E04
Gnidægted, våd / Fastness to rubbing, wet / Reibechetheit, nass	Note	4-5	ISO 105-X12
Gnidægted, tør / Fastness to rubbing, dry / Reibechetheit, trocken	Note	4-5	ISO 105-X12

GENERELLE EGENSKABER / CHARACTERISTICS IN GENERAL / ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	+/- 2	ISO 6330
Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	-	ISO 15797
Certifikater / Certificates / Zertifikate	 Oekotex 100, class II		
Vaskesymboler/ Carelabel/ Pflegesymbole			
Vandsøjle / Water resistance / Wassersäule	mm H ₂ O	-	ISO 20811
Åndbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivität	g/m ² /24hrs	-	CUP METHOD
Finish / Finish / Ausführung	-		

Bemærkninger / Remarks / Bemerkungen: