



## Descrizione

Tanica per carburante in metallo PREMIUM 10 litri, colore verde oliva, con omologazione UN per benzina, diesel e altre merci pericolose

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Rivestimento in polvere, idoneità per E10, realizzazione in acciaio da 0,9 mm
- Tempi di svuotamento minimi grazie al largo canale di sfiato
- Robuste maniglie saldate a nastro.
- Dei fori speciali nella maniglia consentono di fissare tubo di uscita con clip e viti
- La verniciatura interna di alta qualità protegge da ruggine e decomposizione dovuta a stoccaggio prolungato del contenuto della tanica.
- Tappo a vite (filettatura M45x3) in acciaio galvanizzato con superficie zigrinata per funzione antiscivolo all'apertura e alla chiusura. Il magnete integrato tiene ferma la chiusura durante
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Tubi di uscita con tappo a vite, supporto per tanica cod. art. 435600 ed etichette per merci pericolose (306100)
- N° omologazione: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP p=Profondità=165 mm l=larghezza=345 mm h=altezza=275 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>434604</b>
GTIN	<b>4007228434606</b>
Tariffa doganale	<b>73102990</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>

Colore	<b>oliva</b>
Volume in L	<b>10</b>
Peso (kg)	<b>2,8</b>
P x L x A (mm)	<b>165 x 345 x 275</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>5</b>
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>14,0</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>24</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 1,8</b>

Cartoni per strato	<b>4</b>
Peso (kg)	<b>356,0</b>