



## Leírás:

1/2"-os (13 mm) Y-tömlőösszekötő törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben, tömlőkbe illeszthető csővégcsatlakozókkal

- különböző méretben kapható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- csővég külső átmérője d2 = 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- ma = 62 mm
- hossz = 59 mm

## Információk:

### Cikk

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám                | <b>535400</b>        |
| GTIN                    | <b>4007228535402</b> |
| Vámtarifa               | <b>39174000</b>      |
| Csomagolási egység (PU) | <b>10</b>            |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| szín      | <b>természetes</b> |
| Súly (kg) | <b>0,01</b>        |

### Külső csomagolás

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tartalom darabokban megadva | <b>10</b>             |
| M x S x M (mm)              | <b>250 x 250 x 85</b> |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| KE bruttó tömege, kg | <b>0,1</b> |
|----------------------|------------|

### Paletta

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Dobozok száma | <b>336</b>              |
| Rétegek száma | <b>8</b>                |
| M x S x M (m) | <b>1,2 x 0,8 x 0,83</b> |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kartonok száma rétegenként | <b>42</b>    |
| Súly (kg)                  | <b>356,0</b> |