

**Artikelnummer:** 129166

**Kurzbeschreibung:** GLORIA-Pulver-Feuerlöscher P12PRO

**Langbeschreibung:** GLORIA-Pulver-Feuerlöscher P12PRO: tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäß DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C  
Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich  
Löschmittel nahezu universell einsetzbar  
schlagartige Löschwirkung  
serienmäßig mit Wandhalter einsetzbar  
an elektrischen Anlagen bis 1.000 V  
Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinerien, Werkstätten, Warenlager  
Technische Daten: Inhalt: 12 kg

Leistung: 55A 233B C Löschmitteleinheiten: 15  
Spritzweite: ca. 7 m  
Spritzdauer: ca. 26 Sek.  
Gewicht: 18,6 kg  
Funktionsbereich: -30-Grad bis +60-GradC  
Modell P12PRO  
- Brandklasse A, Rating 55, Löschmitteleinheiten (LE) 15  
- Brandklasse B, Rating: 233, Löschmitteleinheiten (LE) 15  
- Brandklasse C LE für Brandklasse A+B: 15

**EAN/GTIN:** 4006325228804

