

## TECHNISCHES DATENBLATT

**Modell SP250**

**Intact Solar-Power**

Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	250 Ah
Gewicht "trockener Batterie"	45,8 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	64,3 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	14,5 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP, Schwarzer Deckel, Schraubstopfen
Bodenleiste	B0
Abmessungen	518 x 276 x 242 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 3 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	durch Schraubstopfen
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	ja                    300 Zyklen bei 80% DOD
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

