



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 18312-1 Etagenwagen mit Rohrstreben



Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	1200
<b>Tragkraft Etage (kg)</b>	180
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	1000
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	700
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1184
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	724
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1817
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	283, 688, 1088, 1488
<b>Bereifung</b>	Elastic
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 50
<b>Gewicht (kg)</b>	110
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976183121