

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800
mm, Plattform aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, mit 1
Schränken, Höhe x Länge x Breite
920 x 1350 x 800 mm, mit TPE-
Bereifung



Artikelnummer: 158112

Rollcart Tisch- und Schrankwagen



Traglast 600 kg

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- mit 1 Schränken
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1350 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Rad-Ø	200 mm
Traglast	600 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	1200 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	800 mm	Material	Stahl/Holz
Wagen Ausstattung	1 Schrank	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	Schiebebügel	1 Stück
Schrank	1 Stück	Radanordnung	rechteckig
Höhe	920 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	2 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1350 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Breite	800 mm	Gewicht	104 kg
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen		

Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar