

Rollcart Gerätekarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm, mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport, Konstruktion aus Stahl (verschweißt), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge



Artikelnummer: 158320

Rollcart Gerätekarre

Traglast 250 kg

Gerätekarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 450 x 150 mm
- mit einhängbaren Tragholmen für den Treppentransport
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	nein
Karrentyp	Gerätekarre	Karre Ausstattung	einhängbare Tragholme
Traglast	250 kg	Bereifung	Luft
Schaufelbreite	450 mm	Radlager	Rollenlager

Schaufeltiefe	150 mm	Durchmesser Rad	260 mm
Material	Stahl	Material Felge	Kunststoff
Material Verarbeitung	verschweißt	Sicherheitsgriff	ja
Oberfläche	pulverbeschichtet	Höhe	1150 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Breite	660 mm
klappbar	nein	Tiefe	440 mm
Ladungssicherung	Gummibelag auf Schaufel und Holmen	Gewicht	17,5 kg

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar