


Nylon Care 400 Duschhandlauf

Artikelnummer: 0485010018


Produktbild



Technische Daten

Produktgruppe	2000
Produkt	Duschhandlauf
Winkel	90 °
Achsmaß a1	767 mm
Achsmaß a2	767 mm
Achsmaß a3	780 mm
Befestigungsart	Rosettenbefestigung
Befestigungspunkte	5 St.
Durchmesser	34 mm
Material	Polyamid
Oberfläche	hochglänzend
Farbe	lieferbar in den Nylon Farben
Ausrichtung	links und rechts
Belastbarkeit	max. 175 kg

Technische Zeichnung



Produktbeschreibung

- Nylon Care als bewährte Produktfamilie mit hoher Variantenvielfalt durch drei Serien für verschiedenste Anforderungen
- mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- mit Dichtronde zur normgerechten Abdichtung der Bohrpunkte (DIN 18534-1)
- mit Kunststoffrossette Ø 70 mm für verdeckte Verschraubung und glasfaserverstärktem Kunststoffunterteil
- bei Leichtbauwänden wird eine Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz benötigt
- CE-zertifiziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben Ø 6 x 70 mm und Dübeln

