



Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Drückerlochteil in R-Technik:

Türdrücker 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.

Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt

Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:

305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R, 285.23R

Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

 18 (Senfgelb)	 50 (Stahlblau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 36 (Koralle)	 84 (Umbra)	 95 (Felsgrau)	 74 (Apfelgrün)