

Elmasonic S

- Universalgeräte für verschiedenste Branchen und Anwendungen, z.B. im Labor, in der Werkstatt, Industrie und Optik
- mikroprozessorgesteuerte Ultraschallreinigung mit zuschaltbarer Sweep-Funktion für optimierte Schallfeldverteilung
- effektiv und schonend reinigen und entfetten - auch an schwer zugänglichen Stellen

- Wanne und Gehäuse aus Edelstahl
- bequeme Vorwahl der Reinigungszeit
- Dauer- oder Kurzzeitbetrieb einstellbar (1 - 30 Minuten)
- manuell einschaltbarer oder temperaturgesteuerter Start des Reinigungsprozesses
- mit trockenlaufsicherer Keramikheizung, die Temperatur ist von 30° bis 80° C in 5°-Schritten wählbar
- inklusive Degas-Funktion zur schnelleren Entgasung der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Anwendungen im Labor sowie zeitgesteuerter Autodegas-Funktion zur Entgasung bei frisch angesetzter Flüssigkeit
- inklusive Ablaufhahn für ein einfaches und sauberes Ablassen der benutzten Reinigungsflüssigkeit
- Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden

Trocknungsgeräte siehe Seite
757



S 10 H inklusive Kunststoffdeckel (ohne Sweep-Funktion), Bestell-Nr. 179-199-J9



BEST-SELLER

S 30 H, Bestell-Nr. 179-200-J9



S 900 H (Deckel optional erhältlich, siehe Zubehörtabelle)

Typ	S 10 H	S 30 H	S 120 H	S 180 H	S 300 H	S 450 H	S 900 H
Volumen [l]	1	3	13	18	28	45	90
Breite Becken [mm]	190	240	300	327	505	500	600
Tiefe Becken [mm]	85	137	240	300	300	300	500
Höhe Becken [mm]	60	100	200	200	200	300	300
Maße außen L x B x H [mm]	206 x 116 x 178	300 x 179 x 214	365 x 278 x 321	390 x 340 x 321	568 x 340 x 321	370 x 615 x 467	715 x 570 x 467
Frequenz Ultraschalleinheit [kHz]	37						
Nennspannung [V]	230						
Leistungsaufnahme gesamt [W]	90	280	1000	1000	1500	2000	2800
Heizleistung [W]	60	200	800	800	1200	1600	2000
Bestellnummer	179-199-J9	179-200-J9	179-201-J9	179-202-J9	179-203-J9	242-570-J9	179-204-J9
ZUBEHÖR							
Bestellnummer Edelstahlkorb	179-209-J9	179-211-J9	179-213-J9	179-215-J9	179-217-J9	242-571-J9	179-219-J9
Bestellnummer Deckel	-	179-210-J9	179-212-J9	179-214-J9	179-216-J9	242-572-J9	179-218-J9

Ultraschallreiniger A4

- universelles alkalisches Reinigungskonzentrat für Industrie, Labor und Werkstatt
- entfernt Kühlschmieremulsionen, Lapp- und Poliermittelrückstände, Öle, Fette, Verbrennungsrückstände, Ruß und Staub
- mit den meisten mineralischen Ölen und Fetten demulgierend
- geeignet für Metall-, Glas-, Keramik-, Kunststoff- und Gummioberflächen, Vergaser- und Einspritzdüsentteile
- Dosierung: 2 – 5 %ig in Wasser



Ultraschallreiniger S1

- flüssiges, schwach saures Reinigungskonzentrat für Bunt-, Leichtmetalle, Edelstahl, Glas und Kunststoffe
- auch zur Passivierung von rostfreien bzw. Chrom-legierten Stählen geeignet
- entfernt Mineralfette und -öle, Oxidschichten (z.B. Grünspan) sowie Rost und Kalk
- Dosierung: 1 – 5 %ig in Wasser



Typ	A4		S1	
Inhalt Einzelbinde	2,5 Liter	10 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Bestellnummer	179-235-J9	179-236-J9	179-229-J9	179-230-J9