

armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 118326

Armoire à portes battantes

pour charges lourdes

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 100 kg
- angle d'ouverture de la porte 115 °
- En tôle d'acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure porte-cadenas
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1950 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1000 mm	largeur de compartiment (ga.)	925 mm
profondeur	500 mm	profondeur de compartiment (ga.)	426 mm
équipement armoire	tablettes	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	100 kg	angle d'ouverture de porte	115 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	bleu // RAL 5012	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	67,5 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		