

dérouleur de tuyaux

boîtier plein, longueur de tuyau 15 m, pour air comprimé, eau, 20 bar, DN 12



Numéro d'article: 149840

Enrouleurs de tuyaux

pour eau et air comprimé

dérouleur de tuyaux

- en plastique en bleu
- boîtier plein
- longueur de tuyau 15 m
- pour air comprimé, eau
- 20 bar
- DN 12
- raccordement 1/2"
- hauteur de construction 411 mm
- enrouleur de tuyaux avec dispositif de blocage manuel contre tout desserrage du frein
- pour fixation murale ou au plafond
- avec tuyau en polyuréthane
- livré matériel de fixation inclus

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| équipement du poste de travail | dérouleur de tuyaux | hauteur de construction | 411 mm |
| type de boîtier | plein | matériau | plastique |
| longueur de tuyau | 15 m | couleur | bleu |

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Diamètre intérieur | DN 12 | tuyau/câble incl. | oui |
| raccordement | 1/2" | matériau de tuyau | polyuréthane |
| fluide | air comprimé, eau | volume de livraison | matériel de fixation inclus |
| pression max. | 20 bar | Poids | 8,3 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm |
| 501757 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc |
| 505160 |  | pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques |
| 591199 |  | plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm |