

Rollcart chariot à plateaux

force 200 kg, plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm, 9 bacs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 158171



Rollcart Chariot à plateaux

Avec caisses norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 1240 x 620 mm
- hauteur x longueur x largeur 1740 x 1300 x 630 mm
- plateau(x) avec cadre en acier, inclinable
- 9 bacs
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | norme européenne | oui |
| type de chariot | chariot à plateaux | alignement de niveaux | droit + incliné |
| longueur de plateau | 1240 mm | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| largeur de plateau | 620 mm | pneumatique | TPE |
| hauteur | 1740 mm | Ø de roue | 160 mm |
| nombre de plateaux | 3 pièce | roulement | roulement rainuré à billes |
| charge | 200 kg | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| type de niveau | ouvert | matériau de boîtier | acier |
| exécution plateau(x) | inclinaison | conducteur d'électricité | non |
| équipement plateau(x) | cadre en acier | rabattable | non |
| nombre de bacs | 9 pièce | disposition des roues | rectangulaire |
| matériau | acier | surface | finition peinture époxy |
| matériau de finition | soudé | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| longueur | 1300 mm | norme | EN 1757-3 (frein) |
| largeur | 630 mm | Poids | 74 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 158181 |  | cadre de plateau pour chariot caisse, longueur x largeur 1210 x 610 mm, avec caisse, en acier |
| 158392 |  | caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 158393 |  | caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 158394 |  | caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 158395 |  | caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 270 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 158396 |  | caisse norme Europe, hauteur x longueur x largeur 420 x 600 x 400 mm, en polyéthylène/polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |
| 158401 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158411 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158416 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

