

## palette hygiénique

### Eco TC1

en polyéthylène haute pression,  
hauteur x longueur x largeur 160 x  
1200 x 800 mm, force statique /  
dynamique 7500 / 1500 kg,  
soubassement 3 patins, tablette  
supérieure plein

lot 4 pièce



Numéro d'article: 222296



## Palette hygiénique Eco TC1

palette hygiénique

- en polyéthylène haute pression
- hauteur x longueur x largeur 160 x 1200 x 800 mm
- force statique / dynamique 7500 / 1500 kg
- force dans le rayonnage 1250 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 780 / 600 mm
- soubassement 3 patins
- tablette supérieure plein
- Résistant à la température -40 à +70 °C
- poids 17,65 kg





## Détails techniques

type d'emballage palette





soubassement 3 patins

type de palette	palette hygiénique	convient pour aliments	non
hauteur	160 mm	résistance à la température	-40 à +70 °C
longueur	1200 mm	Largeur d'entrée côté longueur	780 mm
largeur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur	600 mm
capacité de charge statique	7500 kg	charge dynamique	1500 kg
matériau	polyéthylène haute pression	charge dans rayonnage	1250 kg
recyclable	oui	bordure de sécurité	oui
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	emboîtable	non
revêtement extérieur	plein	Poids	17,65 kg
gerbable	oui		

## Accessoires

531744		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en marron
531745		capot de recouvrement, Bâche de couverture, hauteur x longueur x largeur 300 x 1250 x 850 mm, en transparent

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm