

Feuille de données du produit



Article N°: 2702 Chariot porte-fûts

Equipements de manutention



Construction en tôle d'acier soudée, revêtement époxy bleu RAL 5007. Bac étanche de 100 mm de haut. Caillebotis à niveau, grille de 31 x 31 mm, zinguée. Pour le déplacement de 1 à 2 fûts de 200 litres. Évite les dégâts causés par la fuite de produits toxiques. Contenance de la cuve 45/54 litres. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide Ø 125 x 38 mm, moyeu à roulement à rouleaux. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	269
Longueur totale (mm)	1130
Largeur totale (mm)	611
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	Polyamide
Roues (mm)	125 x 38
Poids (kg)	37
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976027029