

Rückstellproben-Tiefkühlschrank RGS 225

Rückstellproben-Tiefkühlschrank mit 9 CNS-Systemblechen und 225 Probendosen. Die Dosen sind einzeln aus den Blechen zu entnehmen und können getrennt von dem Systemblechen gespült werden. Das Gerät verfügt noch über zwei 2 Lagerfächer mit Schubladen aus weißem Kunststoff. Manuelle Abtauung. Für die leichtere Tauwasserentsorgung besitzt das Modell einen Tauwasserauslaufstutzen. Weiterhin ist die Betriebskontrollleuchte (grün), Super-Frost-Schalter incl. Leuchte (gelb) sowie eine Temperaturwarnlampe (rot) Serie. Zusätzliche Dosen und Wechselbleche sind als Zubehör erhältlich. Am Rückstellproben-Tiefkühlschrank befinden sich vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe und hinten 2 Transportrollen

Artikel-Nr.: 9190225
GTIN: 4059395042177



Produktvorteile:

- Rückstellproben-Tiefkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet stoß- und schlagfest
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- 5 feststehende Verdampferplatten
- 2 transparente Schubladen
- Kontrollleuchten für Betrieb, Schnellgefrieren (kein Schockkühler) und Temperaturwarnung
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	620 mm
Höhe	1450 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Dosen
Bestückungsmöglichkeit	224 Dosen 0,125 Liter
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß, CNS-Einsätze
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	70 kg
Serienzubehör	9 CNS-Systembleche je 25 Probendosen = 225 Dosen

SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	215 l
Energieverbrauch im Jahr	201 kWh

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de