



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2702 Vatentransportwagen



Gelaste stalen constructie, opvangbak 100 mm hoog, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gaasrooster gelijk aan opvangbak, maaswijdte 31 x 31 mm, vuurverzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Voor het transport van 1 of 2 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond. Opvangbak 45/54 liter.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	269
<b>Totale lengte (mm)</b>	1130
<b>Totale breedte (mm)</b>	611
<b>Totale hoogte (mm)</b>	990
<b>Wielen</b>	Polyamide
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 38
<b>Gewicht (kg)</b>	37
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976027029