

Artikelnummer: 401392

Kurzbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1500 mm, resdgrün

Langbeschreibung: Aufbauportal m. Ausleger, Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI: Dieses Manuflex Aufbauportal

ist für Grundtische aus den Serien Universal Spezial und Profi Spezial mit einer Tiefe von 700 mm. Das Manuflex Aufbauportal ist mit einem Ausleger und bietet eine Nutzhöhe von 1500 mm. Dieses Manuflex Aufbauportal ist mit einem 350 mm tiefen Ausleger ausgestattet. Dabei eignet sich das Aufbauportal in dieser Ausführung für die Befestigung an den 700 mm tiefen Grundtischen

der Serien Universal Spezial und Profi Spezial. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm und einer Belastbarkeit des Aufbauportals von 120 kg sorgt das Manuflex Aufbauportal für mehr Ablagefläche oberhalb Ihrer Arbeitsfläche. Zudem kann der Ausleger mit 40 kg belastet werden. Das Manuflex Aufbauportal hat zwei Aufbauprofile mit einer Breite von 60 mm inklusive der Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen. Hinzu kommt eine Querstabilisierungsstrebe sowie zwei weitere Ausleger und eine Schienenbahn-Laufschiene. Die Tiefe der Schienenbahn beträgt 700 mm, die des Ausleger 350 mm. Das Manuflex Aufbauportal hat Aufbaukomponenten, die aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt wurden. Die Aufbaukomponenten können im Raster von 30 mm höhenverstellt werden, sodass Sie diese individuell einstellen können. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal für die Grundtische, um mehr freie Arbeitsfläche zu schaffen und Werkzeuge oder Gerätschaften dennoch griffbereit am Arbeitsplatz zu haben. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 2100 mm Für Grundtische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke Profi Spezial, Tiefe 700 mm 2 Aufbauprofile inkl. Befestigungsbeschlägen, eine Querstabilisierungsstrebe, 2 Ausleger und 1 Schienenbahn-Laufschiene Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Belastbarkeit Ausleger: 40 kg Tiefe Schienenbahnausleger: 700 mm Tiefe Ausleger: 350 mm Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



EAN/GTIN: 4045916131918