

Termékinformációk

01 06 190

Kombinált fogó

Króm-vanádium

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Legnehezebb igénybevételhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Különösen kopásálló markoló pofák, a markoló pofák keménysége kb. 53 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	01 06 190
EAN	4003773040415
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	320 g
Méret	190 x 38 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 13,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk