

Productinformatie

03 05 140

Kombitang

DIN ISO 5746



- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	03 05 140
EAN	4003773039730
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	139 g
Afmetingen	140 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,8 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 9,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	10,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen